

Produktinformation durch weckglaeser.com

Kundenservice (E-Mail, Chat, SMS, Messenger):  
[www.weckglaeser.com/impressum.php](http://www.weckglaeser.com/impressum.php)

## Korken Natur für WECK RR40 (Ø 43/38, Höhe 20mm)

Produkt-ID: 10076401

[Zur Produktseite im Shop](#)



**Naturkorken (ø38/43, Höhe 20 mm) für Öffnungen von etwa 40 mm. Genau passend für WECK RR40.**

## **Beschreibung**

Ein tolles natürliches Produkt von UNiTWIST! Damit verwandeln Sie jedes Gefäss mit einer glatten Öffnung in einen echten Hingucker. Passend für Original WECK Gläser und Flaschen und alle Behälter mit entsprechender Öffnung. Aus feinem natürlichen hellen Kork erster Wahl. Nicht lackiert. Naturbelassen, langlebig und robust. Die Korken sind leicht konisch. Sie sind gut schliessend, allerdings beim Kippen des Glases nicht auslaufsicher.

Sie werden in Portugal nach traditionellem Verfahren hergestellt. Die Korkeichen werden nachhaltig bewirtschaftet - so bleiben viele landwirtschaftliche Arbeitsplätze erhalten.

## **Reinigung und Gebrauch**

Der Naturkorken ist temperaturbeständig von -30° bis mindestens 120°. Zur Reinigung mit einem feuchten Tuch abwischen - bei stärkerer Verschmutzung können Sie die Korken auch spülen.

## **Korken bei Lebensmitteln**

Kork ist ein Naturmaterial, das aus der Rinde von Korkeichen ökologisch gewonnen wird. Es ist grundsätzlich für den Kontakt zu Lebensmitteln geeignet. Dabei ist vorher eine Sterilisierung und die Einhaltung von Hygieneregeln notwendig. Flaschen und Gläser mit einem Korkverschluss sind nur für eine stehende Lagerung geeignet. Wir empfehlen die Korken nicht zum Einmachen zu verwenden.

## **Details und Spezifikationen**

Die Grössenangaben beim WECK "RR" (RundRand) System: Es gibt beim WECK System 5 verschiedene Glasöffnungen: RR40, RR60, RR80, RR100 und RR120. Die Bezeichnungen setzen sich zusammen aus den Buchstaben "RR (=Rundrand)" plus Angabe des Durchmessers in mm. RR40 zum Beispiel bedeutet Rundrand mit einer Öffnung von 40 mm. Beim Zusammenstellen von Gläsern, Deckeln und Zubehör im WECK System müssen die "RR" Werte übereinstimmen - und alles passt.

Gewicht: 8 g

Höhe: 20 mm

Durchmesser unten: 38 mm

Durchmesser oben: 43 mm

Passend für: WECK Gläser und WECK Flaschen mit einer Mündung von RR40 sowie Behälter mit einer Öffnung von etwa 40 mm. Details zur Korkenwahl finden Sie unten auf der Seite.

Qualität: Für Lebensmittel geeignet. Korkmaterial 1. Qualität. Hersteller: UNiTWIST.

Temperaturbeständigkeit: -30° bis mindestens 120°

Bezeichnungen: Weckkorken, Flaschenkorken, Glaskorken, Verschlusskorken, Spitzkorken, Korkverschluss, Konuskorken

## **Nachhaltigkeit und Umwelt**

Der Rohkork wird in Portugal nach traditionellem Verfahren gewonnen. Hersteller: UNiTWIST. Die Korkeichen werden nachhaltig bewirtschaftet - so bleiben viele landwirtschaftliche Arbeitsplätze erhalten.

## **Anleitung: So ermitteln Sie den passenden Korken für Ihre Öffnung**

Grundsätzlich: Wählen Sie die Korkengröße so, dass der kleinere Durchmesser des Korkens etwas kleiner ist als die Öffnung Ihres Gefässes. Anders formuliert: Der Durchmesser der Glasöffnung muss etwas grösser sein als der kleinere Durchmesser des Korkens. Um wie viel kleiner erfahren Sie in der nachstehenden Aufzählung.

Für Öffnungen bis etwa 20 mm

Der kleinere untere Durchmesser des Korkens sollte sein: Öffnung des Gefässes zuzüglich 0.5 bis 1 mm.

Beispiel: Ihre Öffnung ist 10 mm, der kleinere Korkendurchmesser sollte 9 mm sein.

Für Öffnungen von etwa 20 mm bis 40 mm

Der kleinere untere Durchmesser des Korkens sollte sein: Öffnung des Gefässes zuzüglich  $1.5 \text{ mm} \pm 0.5 \text{ mm}$ .

Beispiel: Ihre Öffnung ist 29 mm, der kleinere Korkendurchmesser sollte etwa 27.5 mm sein.

Für Öffnungen von etwa 40 mm bis 70 mm

Der kleinere untere Durchmesser des Korkens sollte sein: Öffnung des Gefässes zuzüglich  $2 \text{ mm} \pm 1 \text{ mm}$ .

Beispiel: Ihre Öffnung ist 56 mm, der kleinere Korkendurchmesser sollte etwa 54 mm sein.

Für Öffnungen von etwa 70 mm bis 100 mm

Der kleinere untere Durchmesser des Korkens sollte sein: Öffnung des Gefässes zuzüglich  $2.5 \text{ mm} \pm 1 \text{ mm}$ .

Beispiel: Ihre Öffnung ist 75 mm, der kleinere Korkendurchmesser sollte etwa 72.5 mm sein.

#### **Problemlösung: Mein Korken ist etwas zu gross**

Ist der Korken zu gross gewählt, können Sie ihn durch Einlegen in heisses Wasser elastischer machen und so der Öffnung anpassen.

#### **Problemlösung: Mein Korken ist zu klein**

Ist der Korken zu klein gewählt, lässt er sich zu weit in die Öffnung schieben. Falls viel zu klein, kann er in das Gefäss hereinfallen. Dafür gibt es keine Lösung - Sie brauchen einen grösseren Korken.

Alle Angaben, Bilder und Beschreibungen werden mit bestmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Sie sind unverbindlich. Produktänderungen sind vorbehalten. Alle Massangaben unterliegen fertigungsüblichen Toleranzen von  $\pm 5\%$ .

Kundenservice (E-Mail, Chat, SMS, Messenger):

[www.weckglaeser.com/impressum.php](http://www.weckglaeser.com/impressum.php)